

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940905 900
GTIN	4062406071301
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×20G. Odgovarajuće ladice: 36×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Širina u G	80
širina	2000 mm
Pozicioniranje drške	gore
Težina	92 kg
Dubina	500 mm
ComfortClose	ne

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Korisna visina	745 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	900 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 900 mm	940515 900
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40