

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940907 2000
GTIN	4062406071417
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×20G. Odgovarajuće ladice: 36×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Težina	155 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Korisna visina	1845 mm
Visina	2000 mm
Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	u sredini
ComfortClose	ne
širina	2000 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Širina u G	80
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 2000 mm	940515 2000
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40