

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940905 800
GTIN	4062406071295
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×20G. Odgovarajuće ladice: 36×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	800 mm
Korisna visina	645 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
širina	2000 mm
Pozicioniranje drške	gore

Težina	87 kg
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
Širina u G	80
Dubina u G	20
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 750/800 mm	940515 750/800