

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941001 1000
GTIN	4062406071424
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
--	--------

Pozicioniranje drške	gore
ComfortClose	ne
Korisna visina	845 mm
širina	750 mm
Dubina	700 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	30
Težina	70 kg
Visina	1000 mm
Dubina u G	28
Broj polica	1
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30	942550 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 300 mm	942570 300

Komplet za opremanje vozne jedinice Prikladno za dubinu korpusa u G 28	958480 28
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 150 mm	942570 150
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 200 mm	942570 200
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 75 mm	942570 75
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Pomična ručka tip 1	958490 1
Polica s nosačima100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 100 mm	942570 100
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 125 mm	942570 125