

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 941003 2000   |
| GTIN           | 4062406071455 |
| Razred artikla | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|            |        |
|------------|--------|
| Širina u G | 30     |
| Težina     | 128 kg |

|  |  |
|--|--|
| Korisna visina   | 1845 mm  |
| Pozicioniranje drške   | u sredini  |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg   |
| širina   | 750 mm   |
| Visina   | 2000 mm  |
| Broj polica  | 4  |
| ComfortClose   | ne   |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme           | da   |
| Dubina u G   | 28   |
| Dubina   | 700 mm   |
| Debljina materijala  | 0,9 mm   |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja                                       | 1000 kg  |
| Kut otvaranja vrata  | 250 stupanj  |
| Podešavanje visine u rasteru   | 25 mm  |
| Cilindrična brava sa zatikom   | modularni utični uložak  |
| Odabir boje  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara   | Osnovni ormar  |
| Vrsta proizvoda  | Ormar s velikim prostorom                                      |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 125 mm | 942570 125  |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 300 mm | 942570 300  |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s krilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 2000 mm                  | 940510 2000 |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F  | 940559 F    |

|   |             |
|---|-------------|
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 100 mm | 942570 100  |
| Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30   | 942530 30   |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 75 mm  | 942570 75   |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 150 mm | 942570 150  |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 200 mm | 942570 200  |
| Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30  | 942550 30   |
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm                                 | 940501 2000 |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11  | 914226 GP11 |