

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941021 1000
GTIN	4062406071486
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina u G	28
Širina u G	40

Težina	81 kg
Visina	1000 mm
Broj polica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
širina	1000 mm
ComfortClose	ne
Korisna visina	845 mm
Dubina	700 mm
Pozicioniranje drške	gore
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942573 200
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s krilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Pomična ručka tip 1	958490 1
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 125 mm	942573 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 150 mm	942573 150
Polica s nosačima100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40	942530 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 300 mm	942573 300
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 100 mm	942573 100
Komplet za opremanje vozne jedinice Prikladno za dubinu korpusa u G 28	958480 28
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 75 mm	942573 75