

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 941031 1000   |
| GTIN           | 4062406071523 |
| Razred artikla | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|                |        |
|----------------|--------|
| ComfortClose   | ne     |
| Korisna visina | 845 mm |

|                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pozicioniranje drške                                                     | ispod                                                          |
| Širina u G                                                               | 40                                                             |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme           | da                                                             |
| Broj polica                                                              | 1                                                              |
| širina                                                                   | 1000 mm                                                        |
| Dubina u G                                                               | 28                                                             |
| Dubina                                                                   | 700 mm                                                         |
| Visina                                                                   | 1000 mm                                                        |
| Težina                                                                   | 81 kg                                                          |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg                                                         |
| Debljina materijala                                                      | 0,9 mm                                                         |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja                                       | 1000 kg                                                        |
| Kut otvaranja vrata                                                      | 250 stupanj                                                    |
| Podešavanje visine u rasteru                                             | 25 mm                                                          |
| Cilindrična brava sa zatikom                                             | modularni utični uložak                                        |
| Odabir boje                                                              | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara                                                       | Nastavak ormara                                                |
| Vrsta proizvoda                                                          | Ormar s velikim prostorom                                      |

## Pribor

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 200 mm | 942573 200 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 75 mm  | 942573 75  |
| Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40                                                            | 942550 40  |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 100 mm | 942573 100 |

|                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm                             | 940501 900/1000  |
| Polica s nosačima100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40                                                       | 942530 40        |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F                                                             | 940559 F         |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 300 mm | 942573 300       |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 125 mm | 942573 125       |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 150 mm | 942573 150       |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11                                                                               | 914226 GP11      |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm             | 940511 1000/1250 |