

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 941021 2000 |
| GTIN | 4062406071493 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|------------|---------|
| Dubina u G | 28 |
| Visina | 2000 mm |

| | |
|--|--|
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg |
| Širina u G | 40 |
| Broj polica | 4 |
| Dubina | 700 mm |
| širina | 1000 mm |
| Korisna visina | 1845 mm |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| ComfortClose | ne |
| Težina | 146 kg |
| Pozicioniranje drške | u sredini |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 kg |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Vrsta proizvoda | Ormar s velikim prostorom |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 942530 40 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 200 mm | 942573 200 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 150 mm | 942573 150 |
| Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 942550 40 |

| | |
|--|-------------|
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm | 940501 2000 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 100 mm | 942573 100 |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 2000 mm | 940511 2000 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 75 mm | 942573 75 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 125 mm | 942573 125 |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 40G visina fronte 300 mm | 942573 300 |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F | 940559 F |