

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941023 2000
GTIN	4062406071516
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
--	----

Težina	146 kg
Visina	2000 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Korisna visina	1845 mm
Širina u G	40
Dubina	700 mm
Broj polica	4
širina	1000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
ComfortClose	ne
Dubina u G	28
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

## Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 300 mm	942573 300
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 75 mm	942573 75
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40	942530 40

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942573 200
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 150 mm	942573 150
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942573 100
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942573 125
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 2000 mm	940511 2000
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11