

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s velikim kapacitetom s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941047 1000
GTIN	4062406071561
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina	700 mm
Težina	135 kg
Visina	1000 mm
širina	1500 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna visina	863 mm
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
Širina u G	60
Broj polica	2
Dubina u G	28
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

## Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 125 mm	942580 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 300 mm	942580 300
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 100 mm	942580 100
	942580 75

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 75 mm

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30

942550 30

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 200 mm

942580 200

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 150 mm

942580 150