

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s velikim kapacitetom s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941047 2000
GTIN	4062406071578
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	8
Dubina	700 mm

ComfortClose	ne
Dubina u G	28
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina	1500 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Visina	2000 mm
Korisna visina	1863 mm
Težina	239 kg
Širina u G	60
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 2000 mm	940514 2000
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 125 mm	942580 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 100 mm	942580 100

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30	942550 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 300 mm	942580 300
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 75 mm	942580 75
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 200 mm	942580 200
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 150 mm	942580 150