

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s velikim kapacitetom s kliznim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941045 2000
GTIN	4062406071554
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
--	----

Širina	1500 mm
Visina	2000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Pozicioniranje drške	u sredini
Dubina	700 mm
Dubina u G	28
Širina u G	60
Broj polica	8
Težina	239 kg
ComfortClose	ne
Korisna visina	1863 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 150 mm	942580 150
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 300 mm	942580 300
	942580 75

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 75 mm

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30

942550 30

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 125 mm

942580 125

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 200 mm

942580 200

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 2000 mm

940514 2000

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 100 mm

942580 100