

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s velikim kapacitetom s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941033 1000
GTIN	4062406071530
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×28G.

Prihvata police u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina u G	28
------------	----

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Dubina	700 mm
Težina	81 kg
Pozicioniranje drške	ispod
Broj polica	1
Širina u G	40
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	1000 mm
širina	1000 mm
ComfortClose	ne
Korisna visina	845 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Nastavak ormara
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942573 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 150 mm	942573 150
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942573 100

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 300 mm	942573 300
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 75 mm	942573 75
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40	942530 40
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s krilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s krilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942573 200