

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s velikim kapacitetom s kliznim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941065 1000
GTIN	4062406071608
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×28G.

Prihvata police u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina	2000 mm
Visina	1000 mm
ComfortClose	ne
Dubina	700 mm
Korisna visina	863 mm

Težina	160 kg
Širina u G	80
Dubina u G	28
Pozicioniranje drške	gore
Broj polica	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942583 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942583 200
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 300 mm	942583 300
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 75 mm	942583 75
	942583 100

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 100 mm

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 150 mm

942583 150

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40

942530 40

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm

940515 1000/1250