

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s velikim kapacitetom s kliznim vratima od punog lima, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941065 2000
GTIN	4062406071615
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×28G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina u G	28
Visina	2000 mm

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Broj polica	8
Širina u G	80
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	266 kg
Dubina	700 mm
širina	2000 mm
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	u sredini
Korisna visina	1863 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

## Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 75 mm	942583 75
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942583 200
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40	942530 40
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942583 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 150 mm	942583 150
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942583 100
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 2000 mm	940515 2000
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 300 mm	942583 300