

**Set spiralnih svrdla HSS br. 114000 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

**Izrađeni valjanjem**, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.

Nema prekida strukture, time je elastičniji i prikladan za teške radove bušenja (npr. s ručnim bušilicama). Ekonomična izvedba.

**Tehnički opis**

Broj svrdla	51
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Područje svrdla	1 - 6 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS

## List s podacima

Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2

## List s podacima

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5 mm	114000 5

## List s podacima

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-6	115475 1-6