

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s velikim kapacitetom s kliznim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941075 1000
GTIN	4062406071646
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×28G.

Prihvata policu u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina u G	28
Pozicioniranje drške	ispod
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	1000 mm

Širina	2000 mm
Širina u G	80
Broj polica	2
Korisna visina	863 mm
Dubina	700 mm
Težina	160 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Nastavak ormara
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40	942530 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942583 200
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942583 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 300 mm	942583 300
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942583 100
	942583 150

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 150 mm

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 75 mm

942583 75

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21