

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s velikim kapacitetom s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	941077 1000
GTIN	4062406071653
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×28G.

Prihvata policu u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom GridLine pogledajte br. 942530 – 942583 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Broj policia	2
Pozicioniranje drške	ispod
Dubina u G	28

ComfortClose	ne
Širina u G	80
Dubina	700 mm
Težina	160 kg
Visina	1000 mm
širina	2000 mm
Korisna visina	863 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Nastavak ormara
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

## Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942583 100
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40	942530 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942583 200
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 150 mm	942583 150

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 300 mm	942583 300
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942583 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 75 mm	942583 75