

Garant GRIDLINE

**Ormar za teške terete s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942301 1000
GTIN	4062406071769
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30x28G.

**Ojačane bočne stijenke** za prihvat polica u **ojačanoj izvedbi za 200 kg** u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ormari s ojačanim dnom, bez osnove za niveliranje.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Police za ormare za teške terete GridLine pogledajte pod br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Pozicioniranje drške	gore
Težina	76 kg
Broj polica	2

Visina	1000 mm
širina	750 mm
Širina u G	30
Korisna visina	845 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	200 kg
Dubina u G	28
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Dubina	700 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za teški teret

## Pribor

Komplet za opremanje vozne jedinice Prikladno za dubinu korpusa u G 28	958480 28
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Pomična ručka tip 1	958490 1
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica za teške terete za širinu ormara / odjeljka u G 30	942610 30

