

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942321 2000
GTIN	4062406072490
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40x28G.

Ojačane bočne stijenke za prihvat polica u **ojačanoj izvedbi za 200 kg** u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ormari s ojačanim dnom, bez osnove za niveliranje.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Police za ormare za teške terete GridLine pogledajte pod br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina u G	40
Pozicioniranje drške	gore
Visina	2000 mm

Težina	153 kg
širina	1000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	200 kg
ComfortClose	ne
Dubina u G	28
Broj polica	5
Dubina	700 mm
Korisna visina	1845 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za teški teret

Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 2000 mm	940511 2000
Polica za teške terete za širinu ormara / odjeljka u G 40	942610 40
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000