

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942323 1000
GTIN	4062406072506
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×28G.

Ojačane bočne stijenske za prihvat polica u **ojačanoj izvedbi za 200 kg** u rasteru od 25 mm.

Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ormari s ojačanim dnom, bez osnove za niveliranje.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Police za ormare za teške terete GridLine pogledajte pod br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	1000 mm
Broj polica	2
Dubina	700 mm

Težina	80 kg
Pozicioniranje drške	gore
Korisna visina	845 mm
Širina u G	40
Dubina u G	28
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Visina	1000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	200 kg
Debljina materijala	1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za teški teret

Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Pomična ručka tip 1	958490 1
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica za teške terete za širinu ormara / odjeljka u G 40	942610 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Komplet za opremanje vozne jedinice Prikladno za dubinu
korpusa u G 28

958480 28