

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete s kliznim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942365 2000
GTIN	4062406072575
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80x28G.

Ojačane bočne stijenke za prihvat police u **ojačanoj izvedbi za 200 kg** u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ormari s ojačanim dnom, bez osnove za niveliranje.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Police za ormare za teške terete GridLine pogledajte pod br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	200 kg
Dubina u G	28

Korisna visina	1845 mm
Širina u G	80
Dubina	700 mm
Visina	2000 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Težina	312 kg
Pozicioniranje drške	gore
Broj polica	10
širina	2000 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za teški teret

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratimaširina 40G visina fronte 100 mm	942583 100
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratimaširina 40G visina fronte 200 mm	942583 200
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratimaširina 40G visina fronte 125 mm	942583 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratimaširina 40G visina fronte 150 mm	942583 150

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 75 mm

942583 75

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 2000 mm

940515 2000

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 300 mm

942583 300

Polica za teške terete za širinu ormara / odjeljka u G 40

942610 40