

Garant GRIDLINE

**Ormar za teške terete s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942367 2000
GTIN	4062406072599
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 80x28G.

**Ojačane bočne stijenke** za prihvat polica u **ojačanoj izvedbi za 200 kg** u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ormari s ojačanim dnom, bez osnove za niveliranje.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Police za ormare za teške terete GridLine pogledajte pod br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	200 kg
Visina	2000 mm
Dubina u G	28
Korisna visina	1845 mm
Dubina	700 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	2000 mm
Težina	312 kg
Broj polica	10
Širina u G	80
Debljina materijala	1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za teški teret

## Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica za teške terete za širinu ormara / odjeljka u G 40	942610 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942583 100
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942583 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 150 mm	942583 150

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 2000 mm

940515 2000

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 200 mm

942583 200

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 75 mm

942583 75

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G visina fronte 300 mm

942583 300