

Garant GRIDLINE

**Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942703 1000
GTIN	4062406072629
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×28G. Odgovarajuće ladice: 26×24G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

**Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
širina	750 mm
Korisna visina	845 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
ComfortClose	ne
Dubina u G	28
Težina	62 kg
Dubina	700 mm
Pozicioniranje drške	gore
Širina u G	30
Visina	1000 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

## Pribor

Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 200 mm	942570 200
Pomična ručka tip 1	958490 1
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 300 mm	942570 300
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30	942550 30
	940501 900/1000

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 100 mm

942570 100

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 125 mm

942570 125

Komplet za opremanje vozne jedinice Prikladno za dubinu korpusa u G 28

958480 28

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 150 mm

942570 150

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratimaširina 30G visina fronte 75 mm

942570 75

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm

940510 1000/1250