

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942701 2000
GTIN	4062406072612
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×28G. Odgovarajuće ladice: 26×24G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	1845 mm
Širina u G	30
Dubina	700 mm

širina	750 mm
Težina	107 kg
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	2000 mm
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	u sredini
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	28
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30	942550 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 100 mm	942570 100
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 125 mm	942570 125

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 200 mm	942570 200
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 300 mm	942570 300
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 150 mm	942570 150
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 30G visina fronte 75 mm	942570 75
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s krilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 2000 mm	940510 2000
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11