

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942723 2000
GTIN	4062406072674
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×28G. Odgovarajuće ladice: 36×24G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	700 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Dubina u G	28

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Pozicioniranje drške	u sredini
Korisna visina	1845 mm
ComfortClose	ne
Širina u G	40
širina	1000 mm
Težina	119 kg
Visina	2000 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 75 mm	942573 75
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942573 100
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942573 200
	942573 125

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 125 mm

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 300 mm

942573 300

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s krilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 2000 mm

940511 2000

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40

942550 40

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 150 mm

942573 150

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40

942530 40