

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942721 1000
GTIN	4062406072643
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×28G. Odgovarajuće ladice: 36×24G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Pozicioniranje drške	gore
Dubina	700 mm
širina	1000 mm

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Širina u G	40
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	70 kg
Korisna visina	845 mm
Visina	1000 mm
Dubina u G	28
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 100 mm	942573 100
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 125 mm	942573 125
Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 40	942550 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 75 mm	942573 75
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 300 mm	942573 300

Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 40	942530 40
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 150 mm	942573 150
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s Krilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Komplet za opremanje vozne jedinice Prikladno za dubinu korpusa u G 28	958480 28
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Pomična ručka tip 1	958490 1
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G visina fronte 200 mm	942573 200