

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s kliznim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 942745 2000 |
| GTIN | 4062406072698 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×28G. Odgovarajuće ladice: 26×20G(molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|--|----|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Dubina u G | 28 |

| | |
|------------------------------------|--|
| ComfortClose | ne |
| Dubina | 700 mm |
| Korisna visina | 1863 mm |
| Fronte za ormar | Klizna vrata od punog lima |
| Pozicioniranje drške | u sredini |
| širina | 1500 mm |
| Širina u G | 60 |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Visina | 2000 mm |
| Težina | 198 kg |
| Izvedba | za individualno opremanje |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1600 |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Ormar s velikim prostorom |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Maska za bravu za GridLine tip GP21 | 914227 GP21 |
| Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30 | 942550 30 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 125 mm | 942580 125 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 200 mm | 942580 200 |
| Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 150 mm | 942580 150 |
| | 940514 2000 |

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 2000 mm

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratimaširina 30G visina fronte 75 mm

942580 75

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratimaširina 30G visina fronte 100 mm

942580 100

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratimaširina 30G visina fronte 300 mm

942580 300

Polica s nosačima100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30

942530 30