

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete s Klizna vrata s prozorom, Visina: 1000 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942867 1000
GTIN	4062406072902
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×28G. Odgovarajuće ladice: 36×20G (molimo, zasebno naručiti).

Pojačane bočne stijenke za prihvat polica u **pojačanoj izvedbi za 200 kg** u rasteru od 25 mm.

Vrata na unutarnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. Ormari s pojačanim podom, bez lajsne za niveliranje.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police za ormare za teški teret GridLine pogledajte pod br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 1000 mm

Širina: 2000 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 80

Dubina u G: 28

Korisna visina: 845 mm

Tehnički opis

Visina	1000 mm
Dubina u G	28

Širina u G	80
Korisna visina	845 mm
širina	2000 mm
Težina	138 kg
Dubina	700 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za teški teret, prazni

Pribor

Komplet osvjetljenja Extended za ormare GridLine s Klizna vrata, širina 80G za visinu ormara 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Polica za teški teret za širinu ormara / odjeljka u G 40	942610 40
Rozeta za GridLine Tip GP21	914227 GP21