

Garant GRIDLINE

**Ormar za teške terete s Klizna vrata s prozorom, Visina: 2000 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942867 2000
GTIN	4062406072919
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×28G. Odgovarajuće ladice: 36×20G (molimo, zasebno naručiti).

**Pojačane bočne stijenke** za prihvat polica u **pojačanoj izvedbi za 200 kg** u rasteru od 25 mm.

Vrata na unutarnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. Ormari s pojačanim podom, bez lajsne za niveliranje.

**Lakiranje:**

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police za ormare za teški teret GridLine pogledajte pod br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 2000 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 80

Dubina u G: 28

Korisna visina: 1845 mm

**Tehnički opis**

Dubina	700 mm
Težina	225 kg
Širina	2000 mm
Korisna visina	1845 mm
Dubina u G	28
Širina u G	80
Visina	2000 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za teški teret, prazni

## Pribor

Polica za teški teret za širinu ormara / odjeljka u G 40	942610 40
Komplet osvjetljenja Extended za ormare GridLine s Klizna vrata, širina 80G za visinu ormara 2000 mm	940515 2000
Rozeta za GridLine Tip GP21	914227 GP21