

Garant**Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949012 3
GTIN	4062406073060
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

U unutrašnjosti je svaki odjeljak opremljen jednom policom (nosivost 40 kg).

Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Visina	1850 mm
Standard	DIN 4547
Pločica s imenom	da
za lokot	da
Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
Broj šipki za odjeću	1
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
Ventilacijski otvori na vratima	ne
po polici za šesir korisna visina	370 mm
Kosi krov	ne
korisna dubina po odjeljku	472 mm
prikladno za kacigu	da
širina	1200 mm
Dubina	520 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1188 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Moguće posebno lakiranje	da
Izvedba brave	Okretna brava
Težina	102 kg
Broj polica, fiksnih	1
korisna širina po odjeljku	342 mm
za lokot s Ø luka do	6 mm
Broj odjeljaka	3
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Pribor

Podnožje sprijeda tip 1200	958737 1200
Precizan lokots cilindar uloškom, različito zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085814 45
Precizan lokotbez cilindar uloška Ø kućišta 45 mm	085816 45
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Trostruka okretna brava tip R	914190 R
Podnožje bočno tip 520	958738 520
Precizan lokots cilindar uloškom, jednako zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085812 45