

Garant**Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949012 2
GTIN	4062406073053
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

U unutrašnjosti je svaki odjeljak opremljen jednom policom (nosivost 40 kg).

Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

korisna dubina po odjeljku	472 mm
Broj odjeljaka	2
Broj polica, fiksnih	1
Težina	68 kg
Dubina	520 mm
korisna širina po odjeljku	342 mm
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
za lokot s Ø luka do	6 mm
za lokot	da
Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
Izvedba brave	Okretna brava
širina	800 mm
Visina	1850 mm
Moguće posebno lakiranje	da
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj šipki za odjeću	1
Kosi krov	ne
po odjeljku za odjeću korisna visina	1188 mm
Ventilacijski otvori na vratima	ne
Pločica s imenom	da
po polici za šešir korisna visina	370 mm
Standard	DIN 4547
prikladno za kacigu	da
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Pribor

Podnožje bočno tip 520	958738 520
Trostruka okretna brava tip R	914190 R
Precizan lokotbez cilindar uložka Ø kućišta 45 mm	085816 45
Precizan lokots cilindar uloškom, različito zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085814 45
Precizan lokots cilindar uloškom, jednako zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085812 45
Podnožje sprijeda tip 800	958737 800
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40