

Garant**Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949015 4
GTIN	4062406073091
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
-----------------	----------------------------

Moguće posebno lakiranje	da
Standard	DIN 4547
Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
Težina	68 kg
prikladno za kacigu	da
Broj odjeljaka	4
za lokot s Ø luka do	6 mm
Kosi krov	ne
Ventilacijski otvori na vratima	ne
Pločica s imenom	da
korisna dubina po odjeljku	472 mm
Dubina	520 mm
širina	800 mm
Broj šipki za odjeću	1
korisna visina po odjeljku	780 mm
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
korisna širina po odjeljku	342 mm
Visina	1850 mm
za lokot	da
Izvedba brave	Okretna brava
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Pribor

085814 45

Precizan lokots cilinder uloškom, različito zatvaranje Ø
kućišta 45 mm

Precizan lokots cilinder uloškom, jednako zatvaranje Ø
kućišta 45 mm

085812 45

Precizna cilindrična brava s visokim lukom različito
zatvaranje Ø kućišta 40 mm

085875 40

Podnožje bočno tip 520

958738 520

Podnožje sprijeda tip 800

958737 800

Precizan lokotbez cilinder uloška Ø kućišta 45 mm

085816 45

Trostruka okretna brava tip R

914190 R