

**Garant****Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949015 6
GTIN	4062406073107
Razred artikla	91G

**Opis****Izvedba:**

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.

**Standard:**

**DIN 4547**

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Pločica s imenom	da
------------------	----

Težina	102 kg
Standard	DIN 4547
Moguće posebno lakiranje	da
Broj odjeljaka	6
Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
korisna širina po odjeljku	342 mm
Dubina	520 mm
Izvedba brave	Okretna brava
Ventilacijski otvori na vratima	ne
Visina	1850 mm
širina	1200 mm
korisna visina po odjeljku	780 mm
za lokot	da
prikladno za kacigu	da
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj šipki za odjeću	1
korisna dubina po odjeljku	472 mm
za lokot s Ø luka do	6 mm
Kosi krov	ne
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

---

**Pribor**

085812 45

Precizan lokots cilinder uloškom, jednako zatvaranje Ø  
kućišta 45 mm

Trostruka okretna brava tip R

914190 R

Precizan lokotbez cilinder uloška Ø kućišta 45 mm

085816 45

Precizan lokots cilinder uloškom, različito zatvaranje Ø  
kućišta 45 mm

085814 45

Podnožje bočno tip 520

958738 520

Podnožje sprijeda tip 1200

958737 1200

Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito  
zatvaranje Ø kućišta 40 mm

085875 40