

Garant**Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949018 8
GTIN	4062406073138
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Standard	DIN 4547
za lokot s Ø luka do	6 mm

Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
Visina	1850 mm
korisna širina po odjeljku	342 mm
širina	800 mm
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
Izvedba brave	Okretna brava
Pločica s imenom	da
korisna dubina po odjeljku	472 mm
korisna visina po odjeljku	370 mm
Dubina	520 mm
Kosi krov	ne
Broj odjeljaka	8
Težina	76 kg
za lokot	da
Moguće posebno lakiranje	da
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s pretincima

Pribor

Trostruka okretna brava tip R	914190 R
Precizan lokots cilindar uloškom, različito zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085814 45
Precizan lokots cilindar uloškom, jednako zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085812 45
	085875 40

Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito
zatvaranje Ø kućišta 40 mm

Podnožje sprijeda tip 800

958737 800

Precizan lokotbez cilindar uložka Ø kućišta 45 mm

085816 45

Podnožje bočno tip 520

958738 520