

Garant**Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949018 12
GTIN	4062406073145
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	114 kg
za lokot s Ø luka do	6 mm

Moguće posebno lakiranje	da
korisna dubina po odjeljku	472 mm
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
korisna širina po odjeljku	342 mm
Visina	1850 mm
za lokot	da
Izvedba brave	Okretna brava
Broj odjeljaka	12
Dubina	520 mm
Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
korisna visina po odjeljku	370 mm
širina	1200 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Pločica s imenom	da
Standard	DIN 4547
Kosi krov	ne
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s pretincima

Pribor

Precizan lokots cilindar uloškom, jednako zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085812 45
Podnožje sprijeda tip 1200	958737 1200
Precizna cilindrična brava s visokim lukom različitom zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
	085814 45

Precizan lokots cilinder uloškom, različito zatvaranje Ø
kućišta 45 mm

Trostruka okretna brava tip R	914190 R
Podnožje bočno tip 520	958738 520
Precizan lokotbez cilinder uloška Ø kućišta 45 mm	085816 45