

Garant**Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949051 3
GTIN	4062406073183
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Vrata s graničnikom. Korpus ima **kosi krov**, plastični klizni dio na dnu i **sklopivo podnožje** s prednje strane. Jedna polica s 2 kuke za odjeću po odjeljku. Posebna konstrukcija dopušta, usprkos širini odjeljka od 300 mm, prihvat integralnih kaciga (prijavljena zaštitna prava). S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.****Napomena:**

- **Ormare se isporučuje u potpuno montiranom stanju.**
- **Lokoti za okretni kračun, pogledajte glavni katalog svezak 2 Ručni alati i mjerni alati br. 085822–085890, kao i DOM lokot br. 085812; 085814. Br. 085816 vel. 45.**
- **Prikladno za sustave zaključavanja.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

po odjeljku za odjeću korisna visina	1240 mm
po polici za šešir (kaciga) korisna širina	240 - 280 mm
Mogućnost skidanja podnožja	da
Prednja visina	1850 mm
Broj police, fiksno uvučenih	1
Izvedba brave	Okretna brava
za lokot s Ø luka do	6 mm
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	ne
po odjeljku za odjeću korisna širina	240 mm
Dubina	500 mm
Broj odjeljaka	3
Ventilacijski otvori na vratima	ne
širina	900 mm
Izvedba podgradnje	Podnožje s maskom za podnožje
Stražnja visina	2000 mm
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina	420 - 480 mm
Moguće posebno lakiranje	da
Širina police	295 mm
po polici za šešir korisna dubina	250 mm
Standard	DIN 4547
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
prikladno za kacigu	da
po odjeljku za odjeću korisna dubina	475 mm
Pločica s imenom	da
Težina	69,3 kg
Dubina police	250 mm
Broj šipki za odjeću	1
Kosi krov	da
za lokot	da

Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Pribor

Precizan lokotbez cilindar uložka Ø kućišta 45 mm	085816 45
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Precizan lokots cilindar uloškom, jednako zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085812 45
Precizan lokots cilindar uloškom, različito zatvaranje Ø kućišta 45 mm	085814 45
Trostruka okretna brava tip R	914190 R