

Garant**Garnitura upuštača br. 150389 u kutiji 90°, AlTiCN, broj upuštača: 6**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150391 6
GTIN	4062406073367
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:Garnitura upuštača **u kutiji.**

Praktična za montažu i radionicu.

Upotreba:Precizni upuštač za izradu **preciznih, okruglih provrta od 90°.****Sadržaj:**

po 1 precizni upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Tehnički opis

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	AlTiCN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Podjela reza konusnog glodala	Nejednak

Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška
Prsten u boji	plava
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	53 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	13 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	42 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150389 15
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150389 10
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150389 19
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150389 6
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150389 11,5
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150389 8