

**Garant****Skladišni ormar s potpuno limenim krilnim vratima, broj prozirnih kutija: 45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944111 45
GTIN	4062406073428
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljeni skladišni ormar u 30×11G.

**Prozirne kutije** od prozirne **ABS plastike** za skladištenje bez prašine. Vađenje skladišne robe preokretanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

Vrata ojačana na unutarnoj strani i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s **cilindričnom bravom**.

**Plasman:**

Broj prozirnih kutija (Š×D×V): 12 kom.80×63×70 mm; 15 kom.100×97×108 mm; 12 kom.128×128×133 mm; 6 kom.175×140×160 mm

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje prozirne kutije.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Težina	72,5 kg
Dubina	275 mm
širina	750 mm
Visina	2000 mm
Dubina u G	11
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Skladišni ormar

---

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------