

Garant**Skladišni ormar s potpuno limenim krilnim vratima, broj prozirnih kutija: 97**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	944111 97
GTIN	4062406073442
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljeni skladišni ormar u 30×11G.

Prozirne kutije od prozirne **ABS plastike** za skladištenje bez prašine. Vađenje skladišne robe preokretanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

Vrata ojačana na unutarnoj strani i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s **cilindričnom bravom**.

Plasman:

Broj prozirnih kutija (Š×D×V): 36 kom.50×42×46 mm; 36 kom.80×63×70 mm; 25 kom.100×97×108 mm

Dio isporuke:

Ormar uključuje prozirne kutije.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	70,5 kg
Visina	2000 mm
Dubina	275 mm
širina	750 mm
Dubina u G	11
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Skladišni ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------