


Garant**Regal s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944005 1000
GTIN	4062406073398
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.

Opremljeni regal u 30×11G.

Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Plasman:

broj skladišnih kutija: 12 × vel. 963321 vel. SB6; 12 × vel. 963321 vel. SB5; 12 × br. 963321 vel. SB4

Dio isporuke:

Ormar uključuje police i kutije za pohranu.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

· **Pojedinačne kutije za pohranu, pogledajte br. 963321.**

· **Pojedinačne police, pogledajte br. 944061, 944065.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Visina	1000 mm
Broj polica	4
širina	750 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	80 kg
Težina	47 kg
Dubina	275 mm
Korisna visina	845 mm
Dubina u G	11
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar u sustavu regala

Pribor

Stepenasta police za regale, dubina 11G za širinu ormara u G 30	944065 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Police za regale, dubina 11G za širinu ormara u G 30	944061 30