

Garant**Skladišni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, broj prozirnih kutija: 45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944113 45
GTIN	4062406073459
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljeni skladišni ormar u 30×11G.

Prozirne kutije od prozirne **ABS plastike** za skladištenje bez prašine. Vađenje skladišne robe preokretanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

Vrata ojačana na unutarnoj strani i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s **cilindričnom bravom**.

Plasman:

Broj prozirnih kutija (Š×D×V): 12 kom.80×63×70 mm; 15 kom.100×97×108 mm; 12 kom.128×128×133 mm; 6 kom.175×140×160 mm

Dio isporuke:

Ormar uključuje prozirne kutije.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	275 mm
Težina	72,5 kg
Visina	2000 mm
širina	750 mm
Širina u G	30
Dubina u G	11
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Skladišni ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------