


Garant GRIDLINE

Sistemski ormar s policama s krilnim vratima od punog lima opremljen kutijama za pohranu, visina: 2000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	944221 2000
GTIN	4062406073503
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljeni ormari u 40×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Krilna vrata od punog lima sa stijenkama za prihvat prozirnih kutija za pohranu i kuka te držača Easyfix. Opremljeno policama i prozirnim kutijama za pohranu.

6 polica s **65 kg nosivosti**.
3 police sa **100 kg nosivosti**.

Plasman:

broj skladišnih kutija: 36 × br. 963321 vel. SB6; 51 × br. 963321 vel. SB5; 18 × br. 963321 vel. SB4; 16 × br. 963321 vel. SB3Z

Dio isporuke:

Ormar s policama i prozirnim kutijama za pohranu.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Nosivost po vratima: 8 kg.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	1845 mm
Težina	151 kg
Visina	2000 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj polica	9
Dubina	500 mm
širina	1000 mm
Dubina u G	20
Širina u G	40
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar u sustavu regala

Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11