

 GRIDLINE

Sistemski kovčeg GridLine, Visina mm / broj polica: 2000/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Ormar za zaštitu od neovlaštenog pristupa i skladištenja za sistemske kofere br. 693330. Police s vodilicama i graničnom letvicom straga. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom.

Dio isporuke:

Ormar, uklj. police.

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035. Vrata signalno plava RAL 5005, presvučena prahom.

Napomena:

Isporuka se vrši bez sistemskog kofera.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100 kg

Visina: 2000 mm

širina: 500 mm

Dubina: 500 mm
 Širina u G: 20
 Dubina u G: 20
 Korisna visina: 1845 mm

Tehnički opis

Dubina u G	20
Širina	500 mm
Težina	81 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna visina	1845 mm
Širina u G	20
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Broj polica	6
Visina	2000 mm
Dubina	500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pribor

Dodatna polica za ormar sistemskog kovčega za širinu ormara u G 20 mm

944249 20