

Garant GRIDLINE

**Ormar za punjenje baterije s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000/  
DEmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar za punjenje baterija u 40×20G s **ormarićem za osigurače FI i ventilatorom**. Ventilator sa zračnim filtrom u radnom tlaku (50 m<sup>3</sup>/h). Zrak izlazi kroz bočne ventilacijske otvore ugrađene u vrata. Police za punjenje baterije s po dvije 6-erostruke utičnice, 230 V, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.

**Dio isporuke:**

Ormar s 2 perforirane police za punjenje baterija. Priključni utikač 16 A / 400 V 5-polni s dovodnim vodom od 3 m i **mjernim protokolom**. 4 × 6-erostruka utičnica. Dodatno 2 police br. 940550 vel. 40 i 1 ladica br. 940642 vel. 125.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Njemačka verzija utičnice.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Broj priključnih mjesta	24
-------------------------	----

Visina	2000 mm
Težina	120 kg
Širina	1000 mm
Dubina	500 mm
Korisna visina	1845 mm
Širina u G	40
Dubina u G	20
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	400 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	F
Broj utičnica tipa F	24
Tip utičnice	F
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormarić za punjenje baterije

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40