

Garant GRIDLINE

Ormar za punjenje baterije s krilnim vratima od punog lima, visina: 1250/DEmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944501 1250/DE
GTIN	4062406073541
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar za punjenje baterija u 40×20G s **ormarićem za osigurače FI i ventilatorom**. Ventilator sa zračnim filtrom u radnom tlaku (50 m³/h). Zrak izlazi kroz bočne ventilacijske otvore ugrađene u vrata. Police za punjenje baterije s po dvije 6-erostruke utičnice, 230 V, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.

Dio isporuke:

Ormar s 2 perforirane police za punjenje baterija. Priključni utikač 16 A / 400 V 5-polni s dovodnim vodom od 3 m i **mjernim protokolom**. 4 × 6-erostruka utičnica.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Njemačka verzija utičnice.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	95 kg
Dubina	500 mm
širina	1000 mm
Korisna visina	1095 mm

Broj priključnih mjesta	24
Visina	1250 mm
Dubina u G	20
Širina u G	40
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	400 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Broj utičnica tipa F	24
Tip utičnice	F
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormarić za punjenje baterije

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------