

Garant GRIDLINE

Ormar za punjenje baterije s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000/DEmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944501 2000/DE
GTIN	4062406073558
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar za punjenje baterija u 40×20G s **ormarićem za osigurače FI i ventilatorom**. Ventilator sa zračnim filtrom u radnom tlaku (50 m³/h). Zrak izlazi kroz bočne ventilacijske otvore ugrađene u vrata. Police za punjenje baterije s po dvije 6-erostruke utičnice, 230 V, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.

Dio isporuke:

Ormar s 2 perforirane police za punjenje baterija. Priključni utikač 16 A / 400 V 5-polni s dovodnim vodom od 3 m i **mjernim protokolom**. 4 × 6-erostruka utičnica. Dodatno 2 police br. 940550 vel. 40 i 1 ladica br. 940642 vel. 125.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Njemačka verzija utičnice.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	1000 mm
--------	---------

Dubina	500 mm
Težina	120 kg
Broj priključih mjesta	24
Korisna visina	1845 mm
Visina	2000 mm
Dubina u G	20
Širina u G	40
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	400 V
Broj utičnica tipa F	24
Tip utičnice	F
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormarić za punjenje baterije

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40