

Garant GRIDLINE

Radne stanice za računalo, tip: CH**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948101 CH
GTIN	4062406073619
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

TFT-korpus monitora za ravne zaslone. Polica za odlaganje od bambusa. Korpus računala opremljen ventilatorom i podesivom policom.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.** Podnožje **uvijek** antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Širina u G	30
Dubina u G	20
Kučiče monitora, korisna visina	460 mm

Širina	750 mm
Kućište monitora, korisna širina	690 mm
Visina	1620 mm
Težina	73 kg
Kućište monitora, korisna dubina	230 mm
Podnožje, korisna visina	845 mm
Podnožje, korisna širina	700 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	J
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Pult za računalo

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221