

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo, tip: FR**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 948121 FR |
| GTIN | 4062406073817 |
| Razred artikla | 9GS |

Opis**Izvedba:**

TFT kućište monitora za ravne zaslone s fiksnim pretincem za kabel. Kućište računala s ventilatorom na poklopcu kućišta i podesivom policom. Ladica za tipkovnicu koju je moguće zaključati s prevlakom od bambusa, podešavanje visine u 3 stupnja u rasteru od 60 mm. Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj. Polica od bambusa.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|--------|--------|
| Težina | 82 kg |
| širina | 750 mm |
| Dubina | 500 mm |

| | |
|--|---|
| Širina u G | 30 |
| Kućište monitora, korisna dubina | 230 mm |
| Dubina u G | 20 |
| Kućište monitora, korisna širina | 690 mm |
| Visina | 1740 mm |
| Kućište monitora, korisna visina | 460 mm |
| Podnožje, korisna širina | 700 mm |
| Podnožje, korisna visina | 645 mm |
| IP-klasa zaštite | IP 41 |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Nazivni napon | 250 V |
| Vrsta utikača, ulaz | E |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | da |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
| Pomična ručka za garderobne ormare bez brave | 914221 |