

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, tip: DE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948122 DE
GTIN	4062406073848
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

TFT-kućište monitora za ravne zaslone s fiksnim pretincem za kabel. Kućište računala s ventilatorom na poklopcu kućišta i podesivom policom. Ladica za tipkovnicu koju je moguće zaključati s prevlakom od bambusa, podešavanje visine u 3 stupnja u rasteru od 60 mm. Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj. Polica od bambusa.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Fiksno ugrađena **električna instalacija** uključuje višestruku utičnicu (6-struka, 250V /16 A s prekidačem za uklj. / isklj.), priključni kabel od 1,2 m.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Mjere poklopca pisača	236×290 mm
Dubina	500 mm
Visina	1740 mm

Širina	750 mm
Dubina u G	20
Kućište monitora, korisna visina	460 mm
Kućište monitora, korisna dubina	230 mm
Težina	82 kg
Kućište monitora, korisna širina	690 mm
Širina u G	30
Podnožje, korisna širina	700 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221